

**Garant****90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Třída artiklu	210

## Popis

### Použití:

**Univerzální použití pro všechny materiály.**

- **Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.**

Pro vrtání a obrábění drážek.

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

- **Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).**

## Technický popis

Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Ø břitu $D_c$	25 mm
$L_2$	9 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	19 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	2

Počet vyměnitelných břitových destiček	3
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP