

Garant**TDAT 070101, Typ: HB7035**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268620 HB7035 |
| GTIN | 4062406057732 |
| Třída artiklu | 21I |

Popis

TDAT 070101 HB7035 Typ: HB7035

Lamač třisek: SF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 150 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 60 - 150 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Lamač třisek | SF |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 150 m/min |
| Posuv f | 0,03 - 0,25 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 0,05 - 0,23 mm |
| Vedlejší použití | K |
| Řezný materiál | TK |
| Rohový rádius | 0,1 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hlavní způsob použití | P |
| Řezná rychlost v_c vedlejší použití | 60 - 150 m/min |
| Typ | HB7035 |
| Povlak | TiN |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TDAT 070101 |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |