

 NT TOOL**Silové upínací pouzdro, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305538 20
GTIN	2050001772060
Třída artiklu	33K

**Popis****Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Ochrana pomocí antikorozního povlaku.**
- **Prachotěsné a vodotěsné.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.**
- **Vnitřní přívod chladicího média.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm.**

**Výhoda:**

Dlouhá životnost nástrojů. Vlastnosti, tlumící vibrace. Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576.

**Technický popis**

Vnější Ø upínacích kleštin D	52 mm
------------------------------	-------

Délka vyložení rozměr A	105 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Upínací $\varnothing D_1$	20 mm
Upínací síla do	1000 Nm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 $\mu$ m
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším $\varnothing$ 52/55 mm	628400 52/55
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing$ d 8 mm	309575 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing$ d 16 mm	309575 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing$ d 12 mm	309575 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing$ d 6 mm	309575 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing$ d 10 mm	309575 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing$ d 14 mm	309575 14