

NT TOOL

Silové upínací pouzdro, SK 50, Ø D1: 20mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300787 20
GTIN	2050001771759
Třída artiklu	33K

Popis**Provedení:**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikoročním povlakem.
- Pracho- a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
- Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.
- Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.
- Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

- Dlouhá životnost nástrojů.
- Vlastnosti, tlumící vibrace.
- Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309575 – 309576.

Technický popis

Vnější Ø upínacích kleštin D	52 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55

Délka vyložení rozměr A	105 mm
Upínací $\varnothing D_1$	20 mm
Upínací síla do	1000 Nm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d 6 \text{ mm}$	309576 6
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d 8 \text{ mm}$	309575 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d 12 \text{ mm}$	309576 12
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d 14 \text{ mm}$	309576 14
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d 12 \text{ mm}$	309575 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d 10 \text{ mm}$	309576 10

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309576 25
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309576 20
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309576 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309575 16
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309575 14
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309575 6
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309575 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309576 8