

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, PSC 63 A = 65,
Ø trnu d1: 27mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308547 27
GTIN	4045197703736
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a frézovacích hlav s příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, šroub pro utahovací frézy č. 309860.
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885; 309893.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	65 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Ø trnu d ₁	27 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Vnější Ø D	60 mm

Upínací $\varnothing D_1$	27 mm
Upnutí	PSC 63 A = 65
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro \varnothing trnu 27 mm	309840 27
---	-----------