

NT TOOL

Silové upínací pouzdro, BT 50, Ø D1: 20 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302862 20
GTIN	2050001772107
Třída artiklu	33K

Popis**Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikorozním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštín.**
- **Upínací síla až 1 000 Nmpři Ø 20, 4 000 Nmpři Ø 32.**

Text upoutávky:

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.

Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.

Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu. Absolutně měkký chod upínací matice.

Výhoda:

- **Dlouhá životnost nástrojů.**
- **Vlastnosti, tlumící vibrace.**
- **Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.**

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Upínací kleštiny č. 309575 – 309576.

Délka vyložení rozměr A: 90 mm

vnější Ø upínacích kleštín D: 52 mm
vhodný hákový klíč č. 628400: 52 / 55

Technický popis

vnější Ø upínacích kleštín D	52 mm
upnutí Ø D ₁	20 mm
vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309575 14
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309575 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309575 16
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309575 8
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309575 10
Hákový klíč s nosem Pro matice s vnějším Ø 52/55 mm	628400 52/55
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309575 6
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50