

Garant
Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10 mm

Údaje o objednavce

Artikové číslo	302417 25/10
GTIN	4045197701909
Třída artiklu	31P

Popis
Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média do max. 80 barů. Včetně šroubu pro nastavování délky. **TK jádro, uložené** v prodloužení, tlumí vyskytující se chvění, a snižuje tak vibrace. Maximální přípustné otáčky 8000 min.⁻¹.

Výhoda:

- **Zamezit vibracím v upínacím systému.**
- **Lepší povrchy obrobků.**
- **Zlepšení životnosti nástrojů.**

Kmitání: tlumené

Ø D₂: 16 mm

Technický popis

Stopka Ø d	25 mm
Ø D ₂	16 mm
Otvor Ø D ₁	10 mm
Celková délka L	300 mm
Atribut názvu produktu	L = 300 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Tepelný upínač – příslušenství

