

## Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, PSC 63 velmi krátký, Ø trnu d1: 32mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	308546 32
GTIN	4045197703705
Třída artiklu	31C

## Popis

### Provedení:

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

### Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a frézovacích hlav s příčnou drážkou.

### Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

### Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, šroub pro utahovací frézy č. 309860.  
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885; 309893.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 25 mm

Vnější Ø D: 63 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 32

Vhodný speciální klíč č. 309840: 32

## Technický popis

Délka vyložení rozměr A	25 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32

Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Ø trnu $d_1$	32 mm
Vnější Ø D	63 mm
Upínací Ø $D_1$	32 mm
Upnutí	PSC 63 velmi krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32
---------------------------------	-----------