

**Garant****Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2xD, TiAlN, UNC: 5/8-11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139723 5/8-11
GTIN	4062406058265
Třída artiklu	11D

**Popis****Provedení:**

TK závitová fréza s **nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů**. Díky **nerovnoměrnému rozložení břitů** je dosaženo **klidného chodu** a **dlouhé životnosti nástroje**. **Nově vyvinutá univerzální geometrie** a **vysoce výkonný povlak** pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.

- **Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.**
- **Zvýšený počet břitů.**
- **Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.**
- **Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.**

**Výhoda:**

Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90° pro zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku.

**Použití:**

Pro **jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.**

**Upozornění:**

Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA

Tvar **HB**: objednávejte pod č. **139723 + 129100 HB**

Tvar **HE**: objednávejte pod č. **139723 + 129100 HE**

Druh závitu: UNC

Druh závitu: UNC-LH

Počet zubů Z: 6

Chodů na palec: 11

Jmenovitý Ø D<sub>c</sub>: 13 mm

Délka břitu L<sub>c</sub>: 33,41 mm

Délka stopky L<sub>s</sub>: 48 mm

Celková délka L: 108 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

## Technický popis

Délka stopky L <sub>s</sub>	48 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Počet zubů Z	6
Chodů na palec	11
Celková délka L	108 mm
Závit Ø	15,86 mm
Druh závitu	UNC
Druh závitu	UNC-LH
Stoupání závitu	2,309 mm
Počet drážek na třísky	6
Délka břitu L <sub>c</sub>	33,41 mm
Posuv f <sub>z</sub> v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm
Rozměr závitu	5/8-11 UNC
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení L <sub>1</sub>	35,1 mm
Ø krku D <sub>1</sub>	16,4 mm
Řada	Master TM
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	TK
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano
Směr řezu	pravý
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Dělení břitů	nestejně

Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	zelená
Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Druh produktu	Zavitova freza

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	220 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	220 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel > 50 HRC	omezené použití	45 m/min	H
TOOLOX 33	vhodný	85 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
CuZn	vhodný	200 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
Broušení stopky Typ HE	129100 HE