

Garant**RC.X 1003, Typ: HB725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1003 HB725 Lamač třísek: UM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	UM
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	UNI
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Typ	HB725

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Povlak	PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení