

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
42/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	82 mm
Upínací závit M	M16
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,25 stupeň
Ø D ₃	30 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka L _{celk.}	47 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	72 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416

Řada	Power Q
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
\varnothing břitu D_c	42 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2