

Garant**RC.X 1003, Typ: HU7310-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1003 HU7310-1 Lamač třísek: AM
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 350 - 600 m/min

Technický popis

Typ	HU7310-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	AM

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCGX 1003
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení