

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/10mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 213110 125/10 |
| GTIN           | 4062406058470 |
| Třída artiklu  | 210           |

## Popis

### Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Použitelná také k částečnému dokončování.

Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický popis

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$          | 2,2 mm                |
| Počet břitů Z                                | 10                    |
| Řada   | Hi5                   |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | POMX 10T5..           |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |
| Ø D <sub>3</sub>                             | 105,85 mm             |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 63 mm         |
| $\varnothing$ břitu $D_c$        | 125 mm        |
| Upínací otvor $\varnothing$      | 40 mm         |
| Úhel nastavení $\kappa$          | 90 stupeň     |
| Provedení stopky                 | s otvorem     |
| Dělení břitů                     | nestejně      |
| Vnitřní chlazení                 | ano           |
| Výměna nástroje                  | PowerCard     |
| Druh produktu                    | rovinná fréza |

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil  
Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený  
utahovací moment 5,7 Nm

211750 5,7