

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy Hi5, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Třída artiklu	210

## Popis

### Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.

Zvláště tichý chod díky nestejně rozteči zubů.

Použitelná také k částečnému dokončování.

Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický popis

Počet břitů Z	8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	POMX 10T5..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2,2 mm
Ø $D_3$	80,78 mm
Ø břitu $D_c$	100 mm

Upínací otvor Ø	32 mm
Řada	Hi5
Celková délka L <sub>celk.</sub>	50 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7