


Garant**SNMG 190616, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190616 HB7210-1 Rohový rádius: 1,6 mm
Typ: HB7210-1
Lamač třísek: GG
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posuv f : 0,32 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Typ	HB7210-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Lamač třísek	GG

Rohový rádius	1,6 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 190616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení