

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080408 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Typ	HB7210-1
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Hlavní způsob použití	K
Lamač třísek	GM
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení