


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB7210-1 Rohový rádius: 1,2 mm
Typ: HB7210-1
Lamač třísek: GM
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mm
Posuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	GM

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1
Hlavní způsob použití	K
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení