

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 6,5 mmPosuv f : 0,3 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Typ	HB7210-1
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,4 - 6,5 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Lamač třísek	GM
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení