


**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7210-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T304 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 450 m/min

## Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	K
Typ	HB7210-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 450 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lamač třísek	GM

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení