

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7210-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7210-1 Typ: HB7210-1

Lamač třísek: GM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 450 m/min

Technický popis

Typ	HB7210-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	GM
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 450 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení