

**CNMG 120412 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120412 Wiper CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: WQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Posuv  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 420 m/min

**Technický popis**

Druh	CA025P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 420 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	WQ
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení