

**CNMG 190612, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 190612 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 10 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA025P
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1 - 10 mm

Lamač třísek	PH
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 420 m/min
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 190612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení