

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Třída artiklu	250

Technický popis

Upínací závit M	M16
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	73 mm
Ø břitu D _c	40 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,55 stupeň
Počet břitů Z	5
Ø D ₃	33 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	31,3 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	se závitem

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------