



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Třída artiklu	250

Popis

Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 42/5 mm Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 5

Ø D₃: 35 mm

Maximální hloubka řezu a_{p max}: 1 mm

Celková délka L_{celk}: 40 mm

Upínací závit M: M16

Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}: 77 mm

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	33,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	77 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1 mm
Ø břitu D _c	42 mm
Počet břitů Z	5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Ø D ₃	35 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,52 stupeň

Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Upínací závit M	M16
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------