

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221965 50/5
GTIN	2050002058774
Třída artiklu	250

Popis

Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 50/5 mm Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 5

Ø D₃: 43 mm

Maximální hloubka řezu a_{p max}: 1 mm

Celková délka L_{celk}: 40 mm

Upínací otvor Ø: 22 mm

Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}: 93 mm

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,42 stupeň
Počet břitů Z	5
Ø D ₃	43 mm
Ø břitu D _c	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	93 mm

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	41,3 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Upínací otvor \emptyset	22 mm
Vrtací kruhové frézování $\emptyset D_{\max}$	98 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------