

**CNMM 160612, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 160612 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm

Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Druh	CA025P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PX
Hlavní způsob použití	P

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení