


CNMM 160616, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250498 CA025P |
| GTIN | 4960664863792 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

CNMM 160616 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm

Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Přiřazení dokončování/hrubování | dokončování |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Hlavní způsob použití | P |
| Lamač třísek | PX |
| Hloubka řezu a_p | 1 - 11 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f | 0,25 - 0,9 mm/ot, |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 420 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Druh | CA025P |
| Rohový rádius | 1,6 mm |
| Povlak | CVD |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CNMM 160616 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |