


DNMG 150608, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 435 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PQ
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA025P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení