



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 42/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221965 42/5
GTIN	2050002058767
Třída artiklu	250

Popis

Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 42/5 mm Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 7

Ø D₃: 35 mm

Maximální hloubka řezu a_{p max}: 1 mm

Celková délka L_{celk}: 40 mm

Upínací otvor Ø: 16 mm

Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}: 77 mm

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	82 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	33,3 mm
Ø břitu D _c	42 mm
Celková délka L _{celk}	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	35 mm
Upínací otvor Ø	16 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Počet břitů Z	7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,52 stupeň
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------