

**DNMG 150612, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150612 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Lamač třísek	PH
Druh	CA025P

Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení