

**SNMG 120408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120408 CA025P Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: CA025P

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 435 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PQ

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Druh	CA025P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení