

**TNMG 160404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	CA025P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení