

**TNMG 220404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251586 CA025P |
| GTIN | 4960664865178 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

TNMG 220404 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 4,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Hlavní způsob použití | P |
| Hloubka řezu a_p | 1 - 4,5 mm |
| Druh | CA025P |
| Posuv f | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 420 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Lamač třísek | PS |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování |
| Povlak | CVD |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | TNMG 220404 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |