

**TNMG 160408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 4,5 mmPosuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Druh	CA025P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení