

**WNMG 080404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 252012 CA025P |
| GTIN | 4960664865802 |
| Třída artiklu | 25E |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Řzná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 420 m/min |
| Typ | CA025P |
| Posuv f | 0,07 - 0,3 mm/ot, |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řzný materiál | TK |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2 mm |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Lamač třísek | HQ |
| Hlavní způsob použití | P |
| Povlak | CVD |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 |

| | |
|--------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |