

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080404 Wiper CA025P Druh: CA025P
Lamač třísek: WP
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,07 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Lamač třísek	WP
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Druh	CA025P

Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení