

**WN.G 080404, Typ: CA025P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Typ	CA025P
Lamač třísek	PS
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404

Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení