


WN.G 080408, Typ: CA025P


Údaje o objednávce

Artikové číslo	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

 Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mm

 Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PS

Typ	CA025P
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení