

**WNMG 080416, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080416 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mmPosuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PS
Typ	CA025P
Rohový rádius	1,6 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080416
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení