


**CNMG 120404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm

Posuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	S
Druh	PR005S

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení