


**CNMG 120408, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250104 PR015S
GTIN	4960664837106
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MQ

Řezný materiál	TK
Druh	PR015S
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení