

**CNMG 120404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MU
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Druh	PR005S
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,

Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení