


CNMG 120408, Typ: PR015S

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	PR015S
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	S
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	MU
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení