

**DNMG 150604, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150604 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Lamač třísek	MQ
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Druh	PR015S
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení