

**DNMG 150608, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	S
Druh	PR005S
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení