

**DNMG 150608, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Druh	PR015S

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	MQ
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení