


**SNMG 120404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120404 PR005S Rohový rádius: 0,4 mm
Druh: PR005S
Lamač třísek: MQ
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mm
Posuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Druh	PR005S
Podmínky řezu	kontinuální

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení