

**TNMG 160408, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251583 PR005S |
| GTIN | 4960664836758 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

TNMG 160408 PR005S Druh: PR005S
Lamač třísek: MU
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 30 - 90 m/min |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 3,5 mm |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f | 0,05 - 0,15 mm/ot, |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Lamač třísek | MU |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Druh | PR005S |
| Hlavní způsob použití | S |
| Povlak | Megacoat Hard |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | TNMG 160408 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |