

**TNMG 160404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Typ	PR005S
Lamač třísek	MU
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení