

**VNMG 160404, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	PR005S
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	MQ
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení